

**Sede di nodo sferico Forma D, Per filettatura: M14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375355 M14
GTIN	4020772081898
Classe articolo	35A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forme C e D temprate, Forma G bonificata.

**Uso:**

Compensazione angolare fino a 3° se utilizzate insieme.

La forma D deve essere utilizzata solo su fori per consentire l'appoggio completo della rondella.

**Norma:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

**Descrizione tecnica**

Spessore $h_3$	5,6 mm
Ø Esterno $d_4$	28 mm
Per filettatura	M14
Ø Foro $d_2$	16,5 mm
Modello	6319D
Tipo di prodotto	Sede di nodo sferico

