



Vite a testa rombica, Dimensione nominale cave a T × Lunghezza L: 22X200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375335 22X200
GTIN	4020772086817
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

- Forgiate
- Cave a T fresate, filettatura rullata.
- Bonificate a classe di resistenza 10.9.

Uso:

Semplificano notevolmente l'allestimento successivo di un punto di serraggio su banchi macchina lunghi. Il tirante a vite viene inserito nella cava a T dall'alto.

Descrizione tecnica

Larghezza pietra e	35 mm
Valore nominale scanalatura a T	22 mm
Lunghezza filetto b	120 mm
Larghezza minore pietra a	21,7 mm
Altezza k	14 mm

Filettatura G	M20
Lunghezza L	200 mm
Modello	797
Rombo	sì
Tipo di prodotto	Vite per cave