

**Vite a testa rombica, Dimensione nominale cave a T × Lunghezza L: 14X50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375335 14X50
GTIN	4020772087296
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Forgiate**
- **Cave a T fresate, filettatura rullata.**
- **Bonificate a classe di resistenza 10.9.**

Uso:

Semplificano notevolmente l'allestimento successivo di un punto di serraggio su banchi macchina lunghi. Il tirante a vite viene inserito nella cava a T dall'alto.

Descrizione tecnica

Altezza k	8 mm
Larghezza minore pietra a	13,7 mm
Valore nominale scanalatura a T	14 mm
Lunghezza filetto b	35 mm
Larghezza pietra e	22 mm
Filettatura G	M12

Lunghezza L	50 mm
Modello	797
Rombo	sì
Tipo di prodotto	Vite per cave