



Supporto snodato, Raggio d'azione: 120mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	359680 120
GTIN	7290003243136
Classe articolo	38D

Descrizione

Esecuzione:

- **Bloccaggio centrale meccanico di tutti gli snodi regolabile in continuo.**
- **Lunghezza stelo = 40 mm per attacco diretto.**
- **Attacco per comparatori con stelo di Ø 8 mm o prisma.**

Descrizione tecnica

Raggio di azione	120 mm
Peso	0,35 kg
Colore	nero
Lunghezza complessiva	128,5 mm
Per comparatori con stelo di Ø	8 mm
Lunghezza stelo di attacco	40 mm
Ø Stelo di attacco	8 mm
Tipo di prodotto	Supporto portacomparatore

Accessori

Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 13,5 mm
Intervallo di misurazione per direzione / Ø Cassa 0,4/29
mm

436341 0,4/29

Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 13,5 mm
Intervallo di misurazione per direzione / Ø Cassa 0,4/40
mm

436341 0,4/40