



Vite a testa rombica, Dimensione nominale cave a T × Lunghezza L: 14X125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375335 14X125
GTIN	4020772087333
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

- Forgiate
- Cave a T fresate, filettatura rullata.
- Bonificate a classe di resistenza 10.9.

Uso:

Semplificano notevolmente l'allestimento successivo di un punto di serraggio su banchi macchina lunghi. Il tirante a vite viene inserito nella cava a T dall'alto.

Descrizione tecnica

Larghezza minore pietra a	13,7 mm
Valore nominale scanalatura a T	14 mm
Altezza k	8 mm
Larghezza pietra e	22 mm
Lunghezza filetto b	75 mm

Filettatura G	M12
Lunghezza L	125 mm
Modello	797
Rombo	sì
Tipo di prodotto	Vite per cave