

Garant

**Squadra temprata, esecuzione piatta inossidabile, grado di precisione 00,
Lunghezze dei fianchi: 100X70mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	450010 100X70
GTIN	4045197443953
Classe articolo	41G

Descrizione**Esecuzione:**

Massima precisione. Lato lungo con bordi a doppio smusso.
Interamente temprate, sottoposte a distensione. Coste rettificate e lappate, facce rettificate.

Uso:

Per controlli con procedure a fascio di luce.

Descrizione tecnica

Sezione lati	20x5 mm
Lunghezza fianco corto	70 mm
Ortogonalità	0,003 mm
Lunghezza fianco lungo	100 mm
Norma	DIN 875/00
Materiale	Acciaio legato, INOX

Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	F1
Tipo di prodotto	Squadra di precisione

Servizi

Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750
Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 100 mm	025000 100