

**Sede di nodo sferico Forma D, Per filettatura: M8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375355 M8
GTIN	4020772081867
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Forme C e D temprate, Forma G bonificata.

Uso:

Compensazione angolare fino a 3° se utilizzate insieme.

La forma D deve essere utilizzata solo su fori per consentire l'appoggio completo della rondella.

Norma:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Descrizione tecnica

Per filettatura	M8
Ø Foro d_2	9,6 mm
Ø Esterno d_4	17 mm
Spessore h_3	3,5 mm
Modello	6319D
Tipo di prodotto	Sede di nodo sferico

