

Garant**ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna, Modello: 18M12/138****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 360025 18M12/138 |
| GTIN | 4045197577153 |
| Classe articolo | 310 |

Descrizione**Esecuzione:**

Con filettatura interna incluso prigioniero filettato adatto. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|-------|
| Ø Centraggio D | 18 mm |
| Filettatura M ₂ esterna | M12 |
| Filettatura M ₁ esterna | M12 |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Per Ø unità di serraggio | 138 mm |
| Serie | ZeroClamp |
| Tolleranza Ø esterno | k6 |
| Tipo di prodotto | Codolo di serraggio |