

Garant**Squadra regolabile temprata inossidabile, grado di precisione 00, Lunghezze dei fianchi: 200X130mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	450020 200X130
GTIN	4045197444011
Classe articolo	41G

Descrizione

Esecuzione:

Massima precisione. Lato lungo con bordi a doppio smusso.
Interamente temprate, sottoposte a distensione. Coste rettificate e lappate, facce rettificate.

Con battuta robusta.

Uso:

Per controlli con procedure a fascio di luce.

Descrizione tecnica

Sezione lato lungo	26x5 mm
Ortogonalità	0,004 mm
Sezione lato corto	26x14 mm
Lunghezza fianco corto	130 mm
Lunghezza fianco lungo	200 mm
Norma	DIN 875/00

Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	F1
Tipo di prodotto	Squadra di precisione

Servizi

Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 300 mm	025000 300
Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750