



Set di fili di misura per filettatura, Ø Filo: 0,250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	422490 0,250
GTIN	2050001063496
Classe articolo	46P

Descrizione

Esecuzione:

I fili di misura sono temprati e finemente lappati, il supporto in esecuzione cromata opaca. Un anello elastico nel foro di attacco garantisce una posizione sicura e girevole sullo stelo.

Uso:

Per la determinazione del Ø dei fianchi delle filettature esterne secondo il metodo dei tre fili, in abbinamento ad un micrometro o ad un banco di misura per lunghezze.

Fornitura:

Un set composto cad. da 1 supporto con 1 filo di misura e 1 supporto con 2 fili di misura in cassetta di plastica.

Nota:

Al momento dell'ordine indicare tassativamente il Ø dello stelo del micrometro (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Descrizione tecnica

Per passo della filettatura P	0,4
Ø Filo	0,25 mm
Per filettatura	M2 / M2,3
Asta di riscontro M a norma DIN 13 foglio 1	2,145 / 2,444 mm

Limite di errore	±1 µm
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	L16
Tipo di prodotto	Filo di misura per filettature
Per Ø stelo	6,35 mm
Per Ø stelo	6,5 mm
Per Ø stelo	6,8 mm
Per Ø stelo	7,5 mm
Per Ø stelo	8 mm

Servizi

Rapporto di taratura Filo di misura per filettature Modello GMD	028900 GMD
Certificato DAkkS Filo di misura per filettature Modello GMD	028910 GMD