

Mitutoyo**Micrometro digitale per superfici arcuate, Intervallo di misurazione: 25-50mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421630 25-50
GTIN	4946368499819
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:**Display digitale (con cifre alte 7,5 mm) per consentire una lettura rapida e senza errori.****Letture supplementare mediante nonio.** Superfici di contatto in metallo duro sinterizzate e finemente lappate, stelo temprato e rettificato. Bloccaggio della misura con vite. Forza di misura con utilizzo della frizione ad alta sensibilità 5 – 10 N.**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Taratura	B2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863

Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100
Certificato DAkkS Micrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100

Accessori

Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2	497445 USB2
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497445 D1
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497445 D2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Asta di regolazione Lunghezza complessiva 25 mm	421100 25
Trasmettitori Modello S16E	498966 S16E
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965