

Garant

Squadra a cappello inossidabile, grado di precisione 1, Lunghezze dei fianchi: 100X70mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	451040 100X70
GTIN	4045197444189
Classe articolo	41G

Descrizione**Esecuzione:**

Coste e facce rettificata. Superfici di riscontro rettificata. Squadra in acciaio inossidabile, interamente temprata e stabilizzata. In astuccio di plastica.

Uso:

Per controlli e lavori di massima precisione.

Precisione:

Secondo **DIN 875 / 1**: tolleranza squadra, per la grandezza 100x70 è per es. pari a 0,015 mm.

Descrizione tecnica

Sezione lati	20x5 mm
Ortogonalità	0,015 mm
Lunghezze dei fianchi	100x70 mm
Taratura	F1
Norma	DIN 875

Accuratezza	1
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Squadre a cappello

Servizi

Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 100 mm	025000 100
Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750

Accessori

Custodia di legno Per lunghezze dei fianchi 100X70 mm	451600 100X70
---	---------------