

Garant

Squadra a cappello inossidabile, grado di precisione 1, Lunghezze dei fianchi: 150X100mm

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 451040 150X100 |
| GTIN | 4045197444196 |
| Classe articolo | 41G |

Descrizione**Esecuzione:**

Coste e facce rettificate. Superfici di riscontro rettificate. Squadra in acciaio inossidabile, interamente temprata e stabilizzata. In astuccio di plastica.

Uso:

Per controlli e lavori di massima precisione.

Precisione:

Secondo **DIN 875 / 1**: tolleranza squadra, per la grandezza 100x70 è per es. pari a 0,015 mm.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|------------|
| Ortogonalità | 0,018 mm |
| Sezione lati | 30x6 mm |
| Lunghezze dei fianchi | 150x100 mm |
| Taratura | F1 |
| Norma | DIN 875 |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Accuratezza | 1 |
| Materiale | Acciaio legato, INOX |
| Tutti i componenti | temprate |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto | Squadre a cappello |

Servizi

| | |
|---|------------|
| Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 300 mm | 025000 300 |
| Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm | 025010 750 |

Accessori

| | |
|--|----------------|
| Custodia di legno Per lunghezze dei fianchi 150X100 mm | 451600 150X100 |
|--|----------------|