

Mitutoyo**Micrometro digitale per la misurazione di scanalature, Intervallo di misurazione: 50-75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421640 50-75
GTIN	4946368508016
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Display digitale (con cifre alte 7,5 mm) per consentire una lettura rapida e senza errori.

Letture supplementare mediante nonio. Superfici di contatto in metallo duro sinterizzate e finemente lappate, stelo temprato e rettificato. Bloccaggio della misura con vite. Forza di misura con utilizzo della frizione ad alta sensibilità 5 – 10 N.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	50 - 75 mm
Taratura	B2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic

Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100
Certificato DAkkS Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100

Accessori

Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497445 D2
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Trasmettitori Modello S16E	498966 S16E
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Asta di regolazione Lunghezza complessiva 50 mm	421100 50
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497445 D1
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2	497445 USB2