

**HOLEX****Goniometro con riga regolabile, Ø Goniometro × Lunghezze dei fianchi:  
150X300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	453400 150X300
GTIN	4045197205940
Classe articolo	42F

**Descrizione****Esecuzione:**

Con riga regolabile in lunghezza; estremità della riga smussata a 45°.

Goniometro ad arco semplice con graduazione 10 – 170°; lettura 1°.

**Scala in esecuzione cromata antiriflesso.** Con dado di serraggio.

Taratura: F3

Risoluzione: 1 grado

Limite d'errore: ± 30 minuto d'angolo

**Descrizione tecnica**

Ø Goniometro	150 mm
Lunghezze dei fianchi	300 mm
Risoluzione	1 grado
Limite di errore	± 30 minuto d'angolo
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate

Imballaggio	Astuccio
Taratura	F3
Tipo di prodotto	Goniometro

**Servizi**

Rapporto di taratura Goniometri / Misuratori d'angoli	015360
Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Rapporto di taratura Goniometri / Misuratori d'angoli Modello GRAD	025810 GRAD
Ritaratura DAkkS dei misuratori d'angoli GRAD	025820 GRAD