



Goniometro ad arco pieno, Ø Goniometro × Lunghezze dei fianchi: 85X150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	453200 85X150
GTIN	4045197205926
Classe articolo	42F

Descrizione

Esecuzione:

Goniometro ad arco pieno con graduazione 0 – 180°; risoluzione 1°. **Scala in esecuzione cromata antiriflesso.** Con dado di serraggio.

Descrizione tecnica

Ø Goniometro	85 mm
Lunghezze dei fianchi	150 mm
Risoluzione	1 grado
Limite di errore	± 30 minuto d'angolo
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Astuccio
Taratura	F3
Tipo di prodotto	Goniometro

Servizi

Rapporto di taratura Goniometri / Misuratori d'angoli
Modello GRAD

025810 GRAD