

**Squadra a cappello Grado di precisione 2, Lunghezze dei fianchi: 300X175mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	452600 300X175
GTIN	4045197205810
Classe articolo	42F

Descrizione**Esecuzione:**

Facce e coste rettificata. Superfici di riscontro rettificata.

Uso:

Per lavori di precisione in officina.

Precisione:

Secondo **DIN 875 / 2**: tolleranza squadra, per la grandezza 100x70 è per es. pari a 0,030 mm.

Descrizione tecnica

Ortogonalità	0,05 mm
Sezione lati	35x7 mm
Lunghezze dei fianchi	300x175 mm
Taratura	F1
Norma	DIN 875
Accuratezza	2

Tipo di prodotto

Squadre a cappello

Servizi

Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm

025010 750

Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 300 mm

025000 300