



Goniometro digitale universale, Lunghezza riga: 150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	454000 150
GTIN	4045197294654
Classe articolo	46R

Descrizione

Esecuzione:

Goniometro digitale universale.

- **Display in gradi o minuti.**
- **Facile regolazione tramite punti di riferimento fissi.**
- **Il corsoio può essere spostato e bloccato su tutta la lunghezza.**
- **Regolazione fine per la regolazione esatta di qualsiasi dimensione angolare.**
- **Preset: preimpostazione di un angolo a scelta (ad es. per la misurazione di tolleranze).**
- **Data/Hold: Salva (mantenere) o invia il valore visualizzato.**
- **Riduzione della direzione di misura.**
- **Azzeramento in qualsiasi posizione.**

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Squadra supplem. n. art. 453600, cavo trasmissione dati n. art. 497080.

Ricambi:

Corsoio n. art. 453510.

Descrizione tecnica

Lunghezza riga	150 mm
Risoluzione	1 Minuto oppure 0,01°
Durata batterie circa	2000 h
Limite di errore	± 2 minuto d'angolo

Intervallo di misurazione	-360 - 360 grado
Ripetibilità angolare	1 minuto d'angolo
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	F4
Tipo di prodotto	Goniometro

Servizi

Rapporto di taraturaGoniometri universali Modello UNI	025710 UNI
---	------------

Accessori

Trasmettitori Modello S1	498966 S1
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2	497100 USB2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Riga di ricambio, larghezza scanalatura 2,5 mm Lunghezza riga 150 mm	453510 150
Cavo di collegamento Modello USB2	497080 USB2
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2	497100 D2
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamento Modello D2	497080 D2
Squadra supplementare	453600

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497100 D1
Cavo di collegamento Modello D1	497080 D1