

 Mahr

Calibro a forcella con comparatore ad alta sensibilità con impugnatura Marameter S, Intervallo di misurazione: 10-30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	424910 10-30
GTIN	2050001050977
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Arco robusto, estremamente rigido, dotato di impugnatura. Incudine e controasta in acciaio inox temprato. **Superfici di contatto con riporto in metallo duro e parte anteriore smussata per facilitare l'inserimento.** Per misurare bordi di centraggio sottili che superano la larghezza dell'arco. Azzeramento mediante blocchetti di riscontro. Fermo regolabile per il centraggio del pezzo.

Elevata precisione di misura. Il peso dello strumento durante la misurazione grava sul tastatore fisso e non influisce sul risultato della misurazione.

Forza di misura costante grazie alla molla integrata. Utilizzabile con tutti i comparatori (non compresi nel prezzo) con gambo d'attacco da 8 mm. Si consiglia il comparatore ad alta sensibilità n. art. 434674.

Gli errori di tolleranza del pezzo sono leggibili in cifre sul visualizzatore. Arco con sporgenza sul lato per proteggere lo strumento contro gli urti durante la misura e quando si ripone.

Testo didascalie:

Controasta regolabile.

Fermo di centraggio regolabile.

Incudine con rinvio al comparatore ad alta sensibilità.

Uso:

Per misurare corpi cilindrici di tutti i tipi. Come strumento di misura rapido direttamente sulla macchina utensile e durante il controllo in produzione.

Fornitura:

Senza comparatore ad alta sensibilità, **inclusa** custodia di legno.

Accessori speciali:

Aste di regolazione, blocchetti pianparalleli, anelli di spessoramento, comparatori ad alta sensibilità n. art. 434674.

Nota:

Campo di misura fino a 500 mm su richiesta.

Descrizione tecnica

Pianparallelismo delle superfici di misura	3 µm
Ø Superficie di contatto	18 mm
Planarità delle superfici di misura	0,5 µm
Forza di misura	13,5 N
Intervallo di misurazione	10 - 30 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	L9
Tipo di prodotto	Forcella con comparatore ad alta sensibilità

Servizi

Rapporto di taraturaCalibri a forcella regolabili Modello RL	028730 RL
--	-----------