

**Micrometro con becchi per interni, Intervallo di misurazione: 25-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	426800 25-50
GTIN	4045197204134
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:**

Stelo interamente temprato, rettificato e lappato. Becchi di misura ribassati e arrotondati con riporto in metallo duro. Forza di misura costante grazie alla frizione ad alta sensibilità. Stelo con tacche e cifre incise in nero per facile lettura. Micrometro in esecuzione cromata. Con vite di regolazione e di bloccaggio.

Fornitura:

Incluso anello di azzeramento per la regolazione.

Descrizione tecnica

Ø Tamburo graduato	18 mm
Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	12 µm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	L7
Taratura	B4
Tipo di prodotto	Micrometro con becchi per interni

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro con becchi per interni Campo di misura massima 50 mm	022360 50
Certificato DAkkS Anello di azzeramento Ø massimo 200 mm	028470 200
Rapporto di taratura Anello di azzeramento Ø Massimo 50 mm	028400 50

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 30 mm	484030 30
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 50 mm	484030 50
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 40 mm	484030 40