

Mitutoyo**Testine micrometriche, Capacità (campo di misurazione): 0-25/Fmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	426200 0-25/F
GTIN	4946368023151
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Stelo interamente temprato e tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso. Stelo **fisso (non rotante)**, con superficie di contatto in metallo duro e frizione. Per il controllo di materiali con superfici delicate.

Uso:

Per il montaggio su macchine, apparecchi, dispositivi, ecc. come strumento di regolazione delle tavole di misura.

Nota:

Misure speciali su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Stelo	8 mm
Ø Stelo di attacco	12 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm
Lunghezza complessiva	125 mm
Lunghezza stelo di attacco	10 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	0,003 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico

Taratura	B3
Tipo di prodotto	Testine micrometriche

Servizi

Rapporto di taratura Testine micrometriche Campo di misura massima 25 mm	022280 25
Certificato DAkkS Testine micrometriche Campo di misura massimo 50 mm	022290 50