

Mitutoyo**Micrometri di profondità, Intervallo di misurazione: 0-300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	425200 0-300
GTIN	4946368016771
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Per ottenere le diverse profondità di misura vengono utilizzate le aste di riscontro intercambiabili con incrementi di 25 mm. Stelo interamente temprato e rettificato. Ponte d'appoggio in acciaio temprato con superficie di contatto lappata e micrometro in esecuzione cromata opaca. Con tacche e cifre incise in nero per facilitare la lettura. Forza di misura costante grazie alla frizione integrata.

Fornitura:

Incluse punte di misura.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Ø Punta di misura	4 mm
Numero aste di misura	12

Lettura	0,01 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S15
Tipo di prodotto	Micrometri di profondità

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometro di profondità Intervallo di misurazione 0-300 mm	020780 0-300
---	--------------