



## Smerigliatrice angolare, Modello: AGV13-125X



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077131 AGV13-125X
GTIN	4002395140794
Classe articolo	03M

### Descrizione

#### Esecuzione:

**MILWAUKEE – Smerigliatrice angolare compatta e potente di Ø 125 mm.** Con elevata profondità di taglio grazie alla testata ingranaggi piatta in metallo.

- **Cavo di allacciamento da 4 m.**
- **Il bloccaggio dell'albero portamolà consente di sostituire rapidamente il disco.**
- **Regolazione rapida del carter.**
- **Blocco contro il riavvio.**

Smerigliatrice angolare 1250 W / 125 mm, **esecuzione corta**, con accensione graduale, protezione contro i sovraccarichi, **funzione anti-kickback** e grande dispositivo vigilante (**pulsante uomo morto**). Sostituzione del disco senza utensili, mediante sistema di cambio rapido **FIXTEC** integrato. Impugnatura antivibrazioni (AVS).

#### Fornitura:

Impugnatura, carter, dado di serraggio.

#### Nota:

Tutte le smerigliatrici angolari compatte dotate di interruttore con arresto senza funzione di sicurezza "**uomo morto**".

### Descrizione tecnica

Particolarità	M14, FIXTEC
Ø Massimo disco	125 mm
Profondità massima di taglio	33 mm
Dispositivo di uomo morto	sì

Blocco contro il riavvio	sì
Potenza assorbita	1250 W
Kickback-stop	sì
Denominazione originale prodotto	AGV13-125XSPDE/ dispositivo uomo morto
Vibrazione massima a norma EN	7,8 m/s <sup>2</sup>
Peso	2,3 kg
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero massimo giri	12000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

---

## Accessori

Ghiera di serraggio M14 Modello NUT	073930 NUT
Ghiera di serraggio M14 Modello FIXTEC	073930 FIXTEC