


CNMG 120408, Tipo: PV720

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250212 PV720
GTIN	4960664723607
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Tipo	PV720
Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Rompitrucioli	PG
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 490 m/min
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	1 - 3,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura