

**TNMG 160404, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251582 PV720
GTIN	4960664725427
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1 - 4,5 mm
Tipo	PV720
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 490 m/min
Rompitrucioli	PG
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura