



Micrometro per interni XT, Intervallo di misurazione: 150-175mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428500 150-175
GTIN	2050001048479
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri XT per interni a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo. Per la misura di fori ciechi a partire da Dimensione 12,5 – 16. Micrometri per interni di massima precisione. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dimensione 12,5, con inserti in metallo duro.

Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, prolunga n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	150 - 175 mm
Profondità di misura standard	115 mm

Dimensione a	0,5 mm
Profondità di misura con prolunga	265 mm
Limite di errore	0,007 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 200 mm	022500 200
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 175 mm	484030 175
Prolunga per micrometri per interni Modello 5/150	428510 5/150
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 150-175 mm	428605 150-175
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 160 mm	484030 160
Set di griffe di misura 3 pezzi Intervallo di misurazione 150-175 mm	428745 150-175
Set di molle di ritorno 3 pezzi Intervallo di misurazione 150-175 mm	428746 150-175