

**Micrometro, Intervallo di misurazione: 150-175mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	427800 150-175
GTIN	2050001053664
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura tubolare leggera e resistente a pressoflessione. Stelo interamente temprato e rettificato. **Superfici di contatto temprate e lappate.** Elementi di comando e lettura in esecuzione cromata opaca. Dal campo di misura 100 – 125 mm viene fornito con isolamento termico e dispositivo di fissaggio.

Fornitura:

Micrometro.

Descrizione tecnica

Ø Tamburo graduato	20 mm
Ø Stelo	8 mm
Intervallo di misurazione	150 - 175 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	7 µm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Taratura	B10
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 2 punte

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni Campo di misura
massima 200 mm

022450 200

Rapporto di taraturaMicrometro Campo di misura
massima 200 mm

022440 200