



## Micrometro per interni XT, Intervallo di misurazione: 175-200mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428500 175-200
GTIN	5051102094805
Classe articolo	46B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Micrometri XT per interni** a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo. Per la misura di fori ciechi a partire da Dimensione 12,5 – 16. Micrometri per interni di massima precisione. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dimensione 12,5, con inserti in metallo duro.

#### Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

#### Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, prolunga n. art. 428510.

#### Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	175 - 200 mm
Dimensione a	0,5 mm

Profondità di misura standard	115 mm
Profondità di misura con prolunga	265 mm
Limite di errore	0,007 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 200 mm	022500 200

## Accessori

Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 175-200 mm	428605 175-200
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 175 mm	484030 175
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 190 mm	484030 190
Prolunga per micrometri per interni Modello 5/150	428510 5/150
Set di griffe di misura3 pezzi Intervallo di misurazione 175-200 mm	428745 175-200
Set di molle di ritorno3 pezzi Intervallo di misurazione 175-200 mm	428746 175-200