

**Coppia di ganasce con scanalatura a croce in acciaio temprato, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360525 125
GTIN	4250364402934
Classe articolo	31F

**Descrizione****Uso:**

Serraggio di materiali dolci.

**Nota:**

Alloggiamento di ganasce senza profilo Click n. art. 361950; 361960; 361970.

Larghezza ganasce b: 125,6 mm

Altezza ganasce h: 40,1 mm

Lunghezza ganasce l: 12 mm

Per codice a colori: LC

Per codice a colori: Basic

Per codice a colori: Titan

**Descrizione tecnica**

Lunghezza ganasce l	12 mm
Per modello	125
Larghezza ganasce b	125,6 mm
Altezza ganasce h	40,1 mm

Per codice a colori	LC
Per codice a colori	Basic
Per codice a colori	Titan
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	LC-GARANT
Per codice a colori	Titan 2
Per codice a colori	LCV125G
Per codice a colori	NC8
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite