



Micrometro, Intervallo di misurazione: 70-100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	427800 70-100
GTIN	4059192005665
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Struttura tubolare leggera e resistente a pressoflessione. Stelo interamente temprato e rettificato. **Superfici di contatto temprate e lappate.** Elementi di comando e lettura in esecuzione cromata opaca. Dal campo di misura 100 – 125 mm viene fornito con isolamento termico e dispositivo di fissaggio.

Fornitura:

Micrometro.

Descrizione tecnica

Ø Tamburo graduato	13,5 mm
Intervallo di misurazione	70 - 100 mm
Ø Stelo	7 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	5 µm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Taratura	B10
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 2 punte

Servizi

Rapporto di taratura massima 100 mm	Micrometro Campo di misura	022440 100
Certificato DAkkS massima 200 mm	Micrometro per interni Campo di misura	022450 200