

## Fermapezzo tridimensionale, Modello: 300



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	360430 300
GTIN	2050001073310
Classe articolo	38F

### Descrizione

**Esecuzione:**

5 assi a regolazione continua a 360°.

- Regolazione continua e rapida.
- Supporto M8 per tasselli o montaggio diretto.

Battuta doppia.

**Uso:**

Per il montaggio su fresatrici e trapani.

**Materiale:**

Alluminio anodizzato.

**Accessori speciali:**

Tasselli a T con M8 vedi n. art. 370520 Dim. 12 – 18.

Altezza utile N: 285 mm

Interasse S A: 80 mm

Altezza utile N: 285 mm

Altezza complessiva: 350 mm

Interasse S A: 80 mm

Per codice a colori: Centro Gripp

Per codice a colori: Duo Plus

Per codice a colori: Titan

## Descrizione tecnica

Peso	1,2 kg
Altezza complessiva	350 mm
Per codice a colori	Centro Gripp
Per codice a colori	Duo Plus
Per codice a colori	Titan
Per codice a colori	Duo
Per codice a colori	Titan 2
Per codice a colori	Basic
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	HD-Allmatic
Per codice a colori	LC-GARANT
Per codice a colori	T-Rex
Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	LCV125G
Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	HOLEX NC
Altezza utile N	285 mm
Interasse S A	80 mm
Tipo di prodotto	Fermapezzo

---

## Accessori

Impugnatura di ricambio Modello GRIFF

360431 GRIFF