



Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede orizzontale, inossidabile, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376505 1
GTIN	4020772008888
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**
- **Sicurezza antiganciamento per vite di pressione.**
- **Protezione di contatto grazie al pezzo di serraggio di sicurezza che non permette di intervenire.**

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Descrizione tecnica

Altezza complessiva	98 mm
Ø Foro d	4,5 mm

Distanza fori f	22,5-26 mm
Lunghezza complessiva	61 mm
Vite di pressione	M5x30 mm
Distanza fori e	16 mm
Forza di tenuta P2	1100 N
Forza di tenuta P1	600 N
Modello	6800NIJ
Altezza di serraggio H	19 mm
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva