

**Garant****Riga a filo inossidabile in astuccio, Lunghezza: 125mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 460095 125    |
| GTIN            | 4045197444288 |
| Classe articolo | 41H           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Bordo di misura a filo temprato, rettificato e lappato. Sezione trasversale cuneiforme con estremità a punta per controlli anche in angoli, scanalature, cave, ecc. Impugnatura in plastica isolante come protezione dal calore delle mani.

In acciaio **inossidabile**. **Smussi in esecuzione opaca antiriflesso**.

**Nota:**

La tolleranza di rettilineità del bordo di misura si riferisce a un'inclinazione di  $\pm 15^\circ$  rispetto al piano di simmetria.

**Descrizione tecnica**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Lunghezza                                      | 125 mm                             |
| Tolleranza di rettilineità del bordo di misura | 0,003 mm                           |
| Norma  | DIN 874                            |
| Materiale                                      | Acciaio inox                       |
| Superficie smusso                              | opaca antiriflesso                 |
| Imballaggio                                    | Astuccio                           |
| Taratura                                       | F6                                 |
| Tipo di prodotto                               | Riga a coltello di alta precisione |

**Servizi**

Rapporto di taratura Riga a filo di alta precisione  
Lunghezza max. 200 mm

026000 200

Certificato DAkkS Riga a filo di alta precisione Lunghezza  
max. 500 mm

026010 500