



Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede angolare per il montaggio laterale, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376520 1
GTIN	4020772007881
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Con piede angolare per il montaggio laterale.

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**
- **Sicurezza antiganciamento per vite di pressione.**
- **Protezione di contatto grazie al pezzo di serraggio di sicurezza che non permette di intervenire.**

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Descrizione tecnica

Vite di pressione	M5x30 mm
Forza di tenuta P1	800 N

Forza di tenuta P2	1100 N
Altezza complessiva	125 mm
Distanza fori e	14 mm
Ø Foro d	4,5 mm
Distanza fori f	20 mm
Lunghezza complessiva	61 mm
Modello	6803J
Altezza di serraggio H	27 mm
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva