



Dispositivi di fissaggio con piede angolare, Modello: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376640 4
GTIN	4020772008291
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Sicurezza antiganciamento per viti di pressione.

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**

Con piede angolare per il montaggio laterale.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Descrizione tecnica

Altezza complessiva	133 mm
Distanza fori f	32 mm
Forza di tenuta P1	2000 N
Forza di tenuta P2	3000 N
Vite di pressione	M8x65 mm

Lunghezza complessiva	282 mm
Ø Foro d	8,5 mm
Distanza fori e	32 mm
Modello	6833J
Altezza di serraggio H	60 mm
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio