



Riga flessibile di precisione inossidabile, scala incisa a laser, Lunghezza: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	461400 300
GTIN	2050001063731
Classe articolo	46R

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio **inossidabile** speciale per molle con bordi rettificati. Esecuzione larga. Bordo superiore e inferiore con scala in millimetri. Ottima leggibilità grazie alla superficie opaca e alla graduazione nitida.

Scala incisa in profondità con raggio laser. **Graduazione di grande precisione.** Superficie opaca. Particolarmente robuste e resistenti all'usura. **Controllate pezzo per pezzo, con codice di identificazione individuale.**

Descrizione tecnica

Lunghezza	300 mm
Spessore sezione trasversale	1 mm
Larghezza sezione trasversale	30 mm
Taratura	F10
Limite di errore	0,1 mm
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto	Riga

Servizi

Rapporto di taratura Riga in acciaio Lunghezza max. 500/2 mm	026200 500/2
--	--------------

