

**Riga a filo brunita in astuccio, Lunghezza: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	460100 100
GTIN	4045197206510
Classe articolo	42G

Descrizione**Esecuzione:**

Bordo di misura a filo temprato, rettificato e lappato. Sezione trasversale cuneiforme con estremità a punta per controlli anche in angoli, scanalature, cave, ecc. Impugnatura in plastica isolante come protezione dal calore delle mani.

In acciaio invecchiato con entrambi gli smussi bruniti (antiriflesso).

Nota:

La tolleranza di rettilineità del bordo di misura si riferisce a un'inclinazione di $\pm 15^\circ$ rispetto al piano di simmetria.

Descrizione tecnica

Tolleranza di rettilineità del bordo di misura	0,002 mm
Lunghezza	100 mm
Norma	DIN 874
Materiale	acciaio speciale invecchiato
Superficie smusso	es. brunita (senza riflessi)
Imballaggio	Astuccio
Taratura	F6
Tipo di prodotto	Riga a coltello di alta precisione

Servizi

026000 200

Rapporto di taratura Riga a filo di alta precisione
Lunghezza max. 200 mm

Certificato DAkkS Riga a filo di alta precisione Lunghezza
max. 500 mm

026010 500