



Ganascia 20 mm, per T-Rex / Centro Gripp mobile, Per modello: 125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361227 125
GTIN	4250364400763
Classe articolo	34A

Descrizione

Uso:

Superfici di serraggio rivestite per elevati coefficienti di attrito, maggiore forza di tenuta di fattore min. 2
(durezza di paragone 80 HRC).

Per:

Ganasce mobili per T-Rex n. art. 361202 e Centro Grip 361180.

Descrizione tecnica

Altezza h_1	45 mm
Larghezza b_1	20 mm
Per modello	125
Lunghezza ganasce l	62 mm
Altezza h_2	14 mm
c_1	39 mm
Per codice a colori	Centro Gripp
Per codice a colori	T-Rex

Larghezza ganasce b	96 mm
Campo di serraggio S1	9 – 75 / 19 – 172 mm
l_1	4 mm
c	12 mm
Altezza ganasce h	50 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite