



Ganascia per inserti di presa, per T-Rex / Centro Gripp oscillante, Per modello: 125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361207 125
GTIN	4250364401678
Classe articolo	34A

Descrizione

Uso:

Le ganasce servono per alloggiare gli inserti di presa standard n. art. 361238; 361240; 361245; 361250 (non per set universale Gripp n. art. 361345 Dim. 125 e n. art. 361350 Dim. 125). Ganascia mobile oscillante per compensare superfici di serraggio non parallele. Gli inserti di presa sono avvitabili sui fori, per serrare in sicurezza diverse geometrie.

Per :

Ganasce mobili per T-Rex n. art. 361202 e Centro Grip 361180.

Descrizione tecnica

Per modello	125
Larghezza ganasce b	165 mm
c	12 mm
c ₁	43,5 mm
Altezza ganasce h	16 mm
Lunghezza ganasce l	79 mm
Campo di serraggio max. circolare	226 / 250 mm
Campo di serraggio min. circolare	80 / 80 mm

Campo di serraggio max. quadro	185 / 247 mm
Campo di serraggio min. quadro	26 / 27 mm
Per codice a colori	T-Rex
Per codice a colori	Centro Gripp
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite