



## Dispositivi di fissaggio rapido verticale, Modello: 3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376820 3
GTIN	4020772008659
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Tenditore rapido con trasmissione a leva articolata.**
- **L'autobloccaggio impedisce lo sganciamento in fase di tenuta.**
- **Rivetto in acciaio inossidabile.**
- **Impugnatura in plastica resistente agli oli.**
- **Tenditori zincati.**
- **Tirante regolabile tramite filetto.**
- **Bussole supporti temprate.**
- **Supporti ingrassati.**
- **Tirante filettato bonificato.**

Completi di supporto d'aggancio.

#### Uso:

Per la chiusura di contenitori.

#### Nota:

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**

### Descrizione tecnica

Ø Foro d	6,5 mm
Distanza fori f	24,5 - 32 mm
Corsa di regolazione del tirante c	6,5 - 36 mm
Distanza fori e	19 mm
Forza di tenuta P (trazione)	3200 N
Altezza di serraggio h	19 mm
Altezza complessiva H	70 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Modello	6848VJ
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio rapido