



Ganascia Uni-Grippset, per T-Rex fisso, Per modello: 125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361208 125
GTIN	4250364401937
Classe articolo	34A

Descrizione

Uso:

Le ganasce servono per l'alloggiamento del set universale Gripp n. art. 361345 Dim. 125. Ganascia mobile oscillante per compensare superfici di serraggio non parallele. Gli inserti di presa sono avvitabili sui fori, per serrare in sicurezza diverse geometrie.

Per :

Ganasce fisse per T-Rex n. art. 361202.

Descrizione tecnica

Per modello	125
Larghezza ganasce b	165 mm
c	14 mm
c ₁	20 mm
Altezza ganasce h	20 mm
Lunghezza ganasce l	61 mm
Campo di serraggio max. circolare	160 mm
Campo di serraggio min. circolare	100 mm
Campo di serraggio max. quadro	152 mm
Campo di serraggio min. quadro	0 mm

Per codice a colori	T-Rex
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite