



Dispositivi di fissaggio rapido verticale, Modello: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376820 4
GTIN	4020772008666
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

- **Tenditore rapido con trasmissione a leva articolata.**
- **L'autobloccaggio impedisce lo sganciamento in fase di tenuta.**
- **Rivetto in acciaio inossidabile.**
- **Impugnatura in plastica resistente agli oli.**
- **Tenditori zincati.**
- **Tirante regolabile tramite filetto.**
- **Bussole supporti temprate.**
- **Supporti ingrassati.**
- **Tirante filettato bonificato.**

Completi di supporto d'aggancio.

Uso:

Per la chiusura di contenitori.

Nota:

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**

Descrizione tecnica

Forza di tenuta P (trazione)	7000 N
Corsa di regolazione del tirante c	9 - 47 mm
Distanza fori e	32 mm
Distanza fori f	35 - 46 mm
Ø Foro d	8,5 mm
Altezza di serraggio h	26 mm
Altezza complessiva H	94,5 mm
Lunghezza complessiva L	151 mm
Modello	6848VJ
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio rapido