



Vite di pressione con filettatura, Modello: 12X110



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	377050 12X110
GTIN	4020772099480
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

- Bonificate, zincate, passivate, resistenza 8.8.
- Tassello di spinta vulcanizzato e resistente agli oli (senza silicone).

Uso:

Per proteggere pezzi delicati.

Descrizione tecnica

Ø	31 mm
Dimensione viti di pressione	M12×106 mm
Lunghezza complessiva	130 mm
Altezza tassello di spinta	24 mm
Modello	6894
Tipo di prodotto	Vite

