



Ganascia 64 mm, per T-Rex / Centro Gripp mobile, Per modello: 125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361222 125
GTIN	4250364400749
Classe articolo	34A

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di pezzi di piccole e medie dimensioni. Serraggio di pezzi grezzi mediante 2 inserti di presa regolabili. Superfici di serraggio lisce per serrare pezzi prelaborati.

Per:

Ganasce mobili per T-Rex n. art. 361202 e Centro Grip 361180.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio S2	66 – 138 / – mm
Larghezza ganasce b	96 mm
Larghezza b ₁	64 mm
Campo di serraggio S1	21 – 68 / 22 – 144 mm
Altezza ganasce h	45 mm
Per codice a colori	Centro Gripp
Per codice a colori	T-Rex
n ₁	37 mm
Altezza h ₂	14 mm

Lunghezza ganasce I	79 mm
Per modello	125
Campo di serraggio S3	131 – 209 / 137 – 286 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite