

**Dispositivi di fissaggio rapido pesante, Modello: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	376840 4
GTIN	4020772093846
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Testa a innesto per il controllo del momento torcente.

Descrizione tecnica

Distanza fori f	45 mm
Ø Foro d	8,5 mm
Distanza fori e	45 mm
Forza di tenuta P (trazione)	15000 N
Corsa di regolazione del tirante c	24 - 90 mm
Altezza di serraggio h	26 mm
Altezza complessiva H	122 mm
Lunghezza complessiva L	198 mm
Modello	6849PH
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio rapido

