

**Dispositivo di fissaggio rapido per banchi macchina, Modello: BS2N****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	377065 BS2N
GTIN	4008158018133
Classe articolo	37B

Descrizione**Esecuzione:**

Regolabili in continuo, fissi od orientabili. Tipo BS – Allentamento del serraggio tramite ulteriore azionamento della leva di serraggio e contemporaneo azionamento della leva di sganciamento. Tipo GRS – Mandrino esterno per accesso libero all'area di lavoro.

Uso:

Su tutti i banchi macchina per serraggio e sganciamento rapidi e sicuri durante la lavorazione di pezzi singoli.

Accessori speciali:

Vite a testa cilindrica a norma DIN 912, tasselli n. art. 375315; 375320; 375325 a norma DIN 508.

Descrizione tecnica

Profondità arco	100 mm
Forza serraggio massima a 50 mm di altezza di serraggio	3,5 kN
Altezza di serraggio h	200 mm
Altezza H	260 mm

Ø Foro di fissaggio	10,5 mm
Tipo di prodotto	Tenditore rapido

Accessori

Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 12/M10 mm	375325 12/M10
Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 14 mm	375320 14
Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 20 mm	375320 20
Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 14/M12 mm	375325 14/M12
Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 10 mm	375320 10
Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 22/M20 mm	375325 22/M20
Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 18 mm	375320 18
Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 8/M6 mm	375325 8/M6
Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 18/M16 mm	375325 18/M16
Tassellocodolo filettato Valore nominale cava a T 24 mm	375315 24
Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 24 mm	375320 24
Tassellocodolo filettato Valore nominale cava a T 14 mm	375315 14
Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 12 mm	375320 12
Tassellocodolo filettato Valore nominale cava a T 10 mm	375315 10
Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 6 mm	375320 6
Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 28/M24 mm	375325 28/M24
Tassellocodolo filettato Valore nominale cava a T 28 mm	375315 28

Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 6 mm	375315 6
Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 36 mm	375315 36
Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 16 mm	375315 16
Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 16/M14 mm	375325 16/M14
Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 32 mm	375315 32
Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 16 mm	375320 16
Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 18 mm	375315 18
Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 20/M18 mm	375325 20/M18
Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 8 mm	375315 8
Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 20 mm	375315 20
Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 8 mm	375320 8
Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 22 mm	375315 22
Tassello a T lungo Misura nominale cave a T / Filettatura 10/M8 mm	375325 10/M8
Tassellocon codolo filettato Valore nominale cava a T 12 mm	375315 12
Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 22 mm	375320 22
Tassellogrezzo Valore nominale cava a T 28 mm	375320 28