

**Vite di pressione con filettatura, Modello: 6X35****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	377050 6X35
GTIN	4020772099428
Classe articolo	35A

**Descrizione****Esecuzione:**

- Bonificate, zincate, passivate, resistenza 8.8.
- Tassello di spinta vulcanizzato e resistente agli oli (senza silicone).

**Uso:**

Per proteggere pezzi delicati.

**Descrizione tecnica**

Altezza tassello di spinta	12 mm
Lunghezza complessiva	45 mm
Dimensione viti di pressione	M6×33 mm
Ø	16 mm
Modello	6894
Tipo di prodotto	Vite

