

**Micrometro, Intervallo di misurazione: 12-16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428990 12-16
GTIN	4045197276346
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca (griffe di misura in metallo duro con \varnothing 12). Testina di misura autocentrante con 3 griffe di misura (a partire da \varnothing 12 in metallo duro).

Fornitura:

Incluso anello di riscontro (per azzeramento) e prolunga.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428993, anelli di riscontro n. art. 484030.

Descrizione tecnica

Profondità di misura con prolunga	230 mm
Intervallo di misurazione	12 - 16 mm
\varnothing Anello di riscontro	16 mm
Profondità di misura standard	80 mm
Dimensione a	0,5 mm
Limite di errore	0,005 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida

Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 100R mm	022500 100R
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200R mm	022510 200R

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 13 mm	484030 13
Prolunga per micrometro per interni Modello 12-20	428993 12-20
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 15 mm	484030 15
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 16 mm	484030 16
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 12 mm	484030 12
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 14 mm	484030 14