



Riga flessibile sottile, in acciaio, inossidabile esecuzione opaca, Lunghezza complessiva: 300mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 461800 300 |
| GTIN | 4045197234889 |
| Classe articolo | 42G |

Descrizione

Esecuzione:

In nastro di metallo flessibile **inossidabile**. Tacche nitide di colore nero a incisione elettrolitica, cifre su superficie liscia. Facile lettura. Bordi arrotondati per evitare il pericolo di eventuali infortuni.

Bordo superiore con scala in ½ mm e bordo inferiore con scala in 1 mm.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Lunghezza | 300 mm |
| Spessore sezione trasversale | 0,5 mm |
| Larghezza sezione trasversale | 13 mm |
| Taratura | F8 |
| Norma | EG II |
| Materiale | Acciaio legato, INOX |
| Tipo di prodotto | Riga |

Servizi

| | |
|--|------------|
| Rapporto di taratura Riga in acciaio Lunghezza max. 500 mm | 026200 500 |
|--|------------|