

Garant**Flessometro finestrella lettura diretta, Lunghezza del nastro: 2m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	462210 2
GTIN	4045197154101
Classe articolo	41H

Descrizione**Esecuzione:**

- Custodia in materiale antiurto.
- Profili riportati in alluminio su entrambe le superfici di riferimento. Pertanto superfici di appoggio esatte per misure interne ed esterne.
- Profili in alluminio resistenti al calore e alle sollecitazioni meccaniche.
- Nastro verniciato a fuoco, con caratteri stampati in nero. Bombato = resistente alla flessione, con gancio terminale (per misure interne ed esterne). Graduazione nitida di facile lettura, resistente all'abrasione e antiruggine.
- Scala mm/mm (bordo superiore/inferiore)
- La scala della finestrella si legge nella stessa direzione della misura.

Descrizione tecnica

Larghezza del nastro	16 mm
Altezza corpo	63 mm
Lunghezza corpo	63 mm
Larghezza corpo	24 mm

Lunghezza del nastro	2 m
Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

Servizi

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 2 m	026240 2
---	----------